



MultiMaster MM 700 Max Top Ackumulator, Typ: 71293661



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 077806 71293661 |
| GTIN | 4014586895277 |
| Artikelklass | 03F |

Beskrivning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).

- **Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborring.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.**

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

leveransinnehåll:

Tillbehörsset 60 delar, laddare, 2 st. AMPShare litiumjonbatterier (18 V/4 Ah), utsuganordning, L-BOXX. 2 st E-Cut Standard sågblad curved (35 mm), 2 st E-Cut Standard sågblad curved (65 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut långt sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st sågblad segmenterat (Ø 85 mm), 1 HM segmentsågblad, 1 st HM rasp (trekantig), 1 st spackel, 1 st flerkniv, svampform, 1 st. multikniv, 1 st perforerad slipskiva, vardera 10 st. slipark,

perforerade (korn 60, 80, 120, 180), 1 st. utsuganordning, 1 st. snabbbladdarenhet GAL 1880 CV, 2 st litiumjonbatteripachar (18 V/4 Ah), 1 st. verktygsväska av plast (L-Boxx 136).

OBS!:

Passande batterier finns under nr 073851 – 073858.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------------------------------|
| Batterispänning | 18 V |
| Amplitud (oscillationsrörelse) | 2 × 2,0 grad |
| tillverkarens beteckning | AMM 700 Max TOP |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Batterityp | Litiumjon |
| Antal ingående batterier | 2 |
| excenterfrekvens | 10000 - 19500 min ⁻¹ |
| verktygsfäste | StarlockMax |
| vikt | 1,8 kg |
| batterikapacitet | 4 Ah |
| förpackning | Systemväska, (L-Boxx) |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V |
| Produktslag | Oscilleringsmaskiner |

Tillbehör

| | |
|--|-----------------|
| Segmentsågblad, HM sågblads-Ø 90 mm | 077828 90 |
| Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm | 077865 90 |
| Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm | 077838 100 |
| Sågklinga, helt i HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm | 077835 85 |
| Batteristartset Typ 92604323 | 073832 92604323 |
| E-Cut sågbladssortiment, Wood + Metal6 delar Utförande SET | 077848 SET |
| E-Cut-sågblad, Diamant Skärbredd 44 mm | 077885 44 |

| | |
|---|-----------------|
| E-Cut-sågblad, Carbide-Pro Skärbredd 35 mm | 077891 35 |
| E-Cut-sågblad, Diamant, 2,2 mm | 077886 |
| E-Cut-sågblad, Bimetall, LongLife Skärbredd 42 mm | 077884 42 |
| Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm | 077839 85 |
| Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm | 077867 90 |
| Batteristartset Typ 92604324 | 073832 92604324 |
| E-Cut-sågblad, standard, 5 delar Skärbredd 35 mm | 077840 35 |
| E-Cut-sågblad, Diamant, SLP-fäste Skärbredd 35 mm | 077849 35 |
| Batteristartset Typ 92604325 | 073832 92604325 |
| Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm | 077830 75 |
| E-Cut-sågblad, standard Skärbredd 65 mm | 077844 65 |
| E-Cut-sågblad, standard, curved Skärbredd 35 mm | 077870 35 |
| Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 100 mm | 077839 100 |
| Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V | 073837 FE18 |
| E-Cut-sågblad, Bimetall, Universal Skärbredd 44 mm | 077856 44 |
| E-Cut-sågblad, standard Skärbredd 35 mm | 077844 35 |
| Segmentsågblad, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm | 077836 85 |
| E-Cut-sågblad, Bimetall, Fine Skärbredd 30 mm | 077857 30 |
| HM grovfil trekantig | 077888 |
| MultiMaster MM 700 Max TopAckumulator Typ 71293462 | 077805 71293462 |
| Segmentsågblad, Diamant sågblads-Ø 90 mm | 077868 90 |
| Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm | 077829 90 |
| E-Cut-sågblad, Bimetall, LongLife Skärbredd 32 mm | 077884 32 |
| E-Cut-sågblad, Bimetall, Precision Skärbredd 35 mm | 077850 35 |
| E-Cut-sågblad, Bimetall, LongLife Skärbredd 20 mm | 077847 20 |
| E-Cut-sågblad, HM, SLP-fäste Skärbredd 35 mm | 077858 35 |
| Segmentsågblad, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm | 077827 100 |
| Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm | 077830 90 |
| E-Cut-sågblad, Diamant, 1,2 mm | 077887 |

| | |
|--|------------|
| Sågklinga, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm | 077834 85 |
| Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm | 077867 75 |
| E-Cut-sågblad, Carbide Pro Skärbredd 35 mm | 077893 35 |
| Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 85 mm | 077838 85 |
| E-Cut-sågblad, standard, 5 delar Skärbredd 65 mm | 077840 65 |
| Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm | 077865 75 |
| E-Cut sågbladssortiment, MiniCutTredelad Utförande SET | 077859 SET |
| E-Cut-sågblad, standard, curved Skärbredd 50 mm | 077870 50 |
| Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm | 077829 75 |