



MultiMaster AMM 500 Plus Top Ackumulator, Typ: 71293861



Beställningsdata

Ordernummer	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).

- **Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborring.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.**

leveransinnehåll:

Tillbehörssats 30 delar, utsugsanordning och L-BOXX.

Inklusive laddare och 2 st AMPShare litiumjonbatteripackar (18 V/4 Ah). 1 st E-Cut Long-Life sågblad d (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut-sågblad med lång livslängd (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (Ø 75 mm), 1 st HM-rasp (trekantig), 1 st spackel, 1 st perforerad slipskiva, vardera 5 st perforerade slipark (K 60, 80, 120, 180), 1 st utsugsanordning, 1 st snabbbladdare GAL 1880 CV, 2 st litiumjonbatteripackar (18 V/4 Ah), 1 st. verktygsväska av plast (L-Boxx 136).

OBS!:

Passande batterier finns under nr 073851 – 073858.

Teknisk beskrivning

verktygsfäste	Starlock, Starlock Plus
Batterispänning	18 V
vikt	1,8 kg
excenterfrekvens	11000 - 18500 min ⁻¹
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	4 Ah
Amplitud (oscillationsrörelse)	2 × 1,7 grad
tillverkarens beteckning	AMM 500 PLUS TOP
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Oscilleringsmaskiner

Tillbehör

Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077865 90
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut sågbladssortiment, MiniCutTredelad Utförande SET	077859 SET
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsågblad, Diamant sågblads-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077829 90
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077867 90
Sågklinga, helt i HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077835 85
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077838 100
Segmentsågblad, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077836 85

Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077830 75
Sågklinga, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut sågbladssortiment, Wood + Metal6 delar Utförande SET	077848 SET
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsågblad, HM sågblads-Ø 90 mm	077828 90
Segmentsågblad, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077827 100
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 85 mm	077838 85
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077865 75