



Digitalt mikroskop Emspira 3 Med vridamstativ och ringlampa, Typ: E3



Beställningsdata

Ordernummer	491798 E3
GTIN	2050002078345
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

Det digitala mikroskopet Emspira3 kombinerar i ett enda system allt som behövs för en omfattande visuell kontroll, till exempel jämförelser, mätningar och dokumentationsutbyte. Med Emspira3 sparar du tid för att uppfylla krävande genomströmningsmål och vid kontroll av olika prover. Utnyttja den säkra lagringen och det enkla dokumentationsutbytet för att fatta effektiva beslut, antingen du utför inspektionen i fristående läge eller med en dator. Den robusta utformningen av Emspira 3 gör att du säkert och tillförlitligt kan koncentrera dig på dina inspektionsuppgifter i produktionen och laboratoriet. Det digitala mikroskopet Emspira3 gör att användare kan optimera inspektionsprocesserna, täcka in kontrollkraven flexibelt och arbeta med tillförsikt.

- **Effektiva utbytes- och lagringsalternativ för dokumentationen.**
- **Användarvänlig hantering med justerbar yta.**
- **Emspira 3 har ett robusta IP21-hölje som skyddar den interna optiken och mekaniken även i en industriell miljö.**
- **Den extremt höga mätnoggrannheten, upp till ± 0.5 %, garanterar ett optimalt och effektivt inspektionsarbete.**
- **Ultrasnabb livebild med 4K Ultra HD och 60 b/s.**
- **Med det ergonomiska systemet kan långa arbetstider utformas lättare och bekvämare.**

leveransinnehåll:

Digitalt mikroskop, fristående kit, nätsladd, nätdel, objektiv 0,8x, vridbarmstativ, LED3000 ringlampa, diffusor, dammskyddskåpa. Utan bildskärm.

Specialtillbehör:

HDMI-skärm 10 tum.

Teknisk beskrivning

Arbetsavstånd	19 - 303 mm
maximal upplösning livebild	3840×2160 px
Objektiv (x gånger)	0,8
Produktslag	Videoinspektionssystem