



Kemkaliefatpump, Typ: SET



Beställningsdata

Ordernummer	084357 SET
GTIN	4024937413081
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Kemikaliehandpump av polypropen med packningar av Viton®. Teleskopsugrör, 3 delar, längd 320, 700 och 980 mm för 25-, 50- och 60-literskär eller 200-litersfat för transport av bl.a. rengöringsmedel, lutar och avfettningsmedel.

Lämplig för:

- **AdBlue®**
- **Svagt aggressiva medier**
- **Vatten**
- **Fönsterrengöringsmedel**
- **Etanol- och isopropanol baserade desinfektionsmedel**
- **Lutar**
- **Lösningsmedel/ avfettningsmedel**
- **Destillerat vatten**
- **Formoljor**
- **Rengöringsmedel**
- **Växtskyddsmedel, bekämpningsmedel**

leveransinnehåll:

Kemikaliehandpump av polypropen med Viton®-packningar, 1 st. 3 m PVC-slang med utkastare, 2 st. adaptrar (G2 tum inv x 2 tum utv för Mauser grovgänga och Tri-Sure 2 tum adapter).

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	HP-05/25-200
Pumpvolym per slag	0,5 l
Produktslag	Fatpump