



## Mikroendoskop styvt, Ø 1,6 mm, sondlängd: 175mm



### Beställningsdata

Ordernummer	492770 175
GTIN	4067263129776
Artikelklass	49C

### Beskrivning

#### Utförande:

Tack vare rören av rostfritt stål och den högklassiga optiken är det särskilt lämpligt för tungt dagligt arbete inom industri. Metallskaftet och specialglasavslutningen gör endoskopet extremt motståndskraftigt mot skador och slitage och säkerställer optimalt skydd av optiken. Stavlinssystemet ger tillförlitligt klara, skarpa och ljusstarka bilder och övertygar med maximal bildskärpa ända ut i kanterna vid största möjliga bildöppningsvinkel. Blickriktningar från 0° till 120° och öppningsvinklar upp till 0–105° för många tillämpningar.

#### Fördel:

- **Optimal bildkvalitet – klar, skarp, ljusstark.**
- **Färgtrogen bildåtergivning.**
- **Inbyggt glasfiberljusledning.**
- **Tryckbeständighet upp till +5 bar (i luft).**
- **Maximal lastkapacitet tack vare metallskaften.**
- **Beständigt mot olja, bensen och lösningsmedel.**
- **Temperaturbeständighet upp till 150 °C (och högre).**
- **Finns området 1,6 mm - 10 mm.**
- **Liten diameter för visning av små arbetsstycken och åtkomstpunkter.**

#### Specialtillbehör:

LED-ljuskällor, objektiv, HD-kamera

#### OBS!:

Ytterligare sonder med visningsriktning 0° - 120° och bildöppningsvinkel 65° - 105° kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

bildöppningsvinkel	90 grad
blickriktning	0 grad
Sond-Ø	1,6 mm
Produktnamnsattribut	Ø 1,6 mm
Produktslag	Endoskop