

**Endoskop styvt, Ø 5.5 mm, sondlängd: 430mm****Beställningsdata**

Ordernummer	492776 430
GTIN	4067263130178
Artikelklass	49C

Beskrivning**Utförande:**

Tack vare rören av rostfritt stål och den högklassiga optiken är det särskilt lämpligt för tungt dagligt arbete inom industri. Metallskaftet och specialglasavslutningen gör endoskopet extremt motståndskraftigt mot skador och slitage och säkerställer optimalt skydd av optiken. Stavlinssystemet ger tillförlitligt klara, skarpa och ljusstarka bilder och övertygar med maximal bildskärpa ända ut i kanterna vid största möjliga bildöppningsvinkel. Blickriktningar från 0° till 120° och öppningsvinklar upp till 0–105° för många tillämpningar.

Fördel:

- **Optimal bildkvalitet – klar, skarp, ljusstark.**
- **Färgtrogen bildåtergivning.**
- **Inbyggt glasfiberljusledning.**
- **Tryckbeständighet upp till +5 bar (i luft).**
- **Maximal lastkapacitet tack vare metallskaften.**
- **Beständigt mot olja, bensin och lösningsmedel.**
- **Temperaturbeständighet upp till 150 °C (och högre).**
- **Finns området 1,6 mm - 10 mm.**
- **Liten diameter för visning av små arbetsstycken och åtkomstpunkter.**

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor, objektiv, HD-kamera

OBS!:

Ytterligare sonder med visningsriktning 0° - 120° och bildöppningsvinkel 65° - 105° kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bildöppningsvinkel	105 grad
blickriktning	0 grad
Sond-Ø	5,5 mm
Produktnamnsattribut	Ø 5.5 mm
Produktslag	Endoskop