



Videoendoskop VTec Q med sond, Ø 2,8 mm, sondlängd: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	492812 1000
GTIN	2050002080478
Artikelklass	49C

Beskrivning

Utförande:

Video-endoskopsystemet VTec Q är ett lätt, kompakt och flexibelt videoendoskop som uppfyller kraven i ditt vardagliga kontrollarbete med olika tillval och justeringsalternativ.

Vikten, mindre än 1 kg (beroende på sonden), gör VTecQ extremt lätt och praktiskt.

Den kombinerar senaste teknik med intuitiv och enkel hantering. Den senaste HD-bildbearbetningstekniken möjliggör utmärkta bilder på en 5,5-tum OLED-display– allt syns tydligt även i starkt solljus. Den flexibla sonden kan vinklas 360grader och ger därmed ett stort svängområde och stor bildvinkel.

Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar (från 2,2 mm) och arbetslängder ökar flexibiliteten. Kamerorna är utbytbara och erbjuder därigenom olika alternativ för anpassning till kontrolluppgiften. Med personifierade kommentarer som kan sparas samtidigt blir kontrollsituationen mer specifik i praktiken och innehåller mer information till kontrollanten.

Fördel:

- **Briljant 5,5-tum Full HD-pekskärm (16:9, 1920 x 1080 pixlar) som ger extremt skarpa bilder för vederhäftiga skadeanalyser.**
- **Högupplösande CMOS-sensor för bilder med HD-kvalitet.**
- **Stöttåligt hölje av slitstark och kemikaliebeständig plast.**
- **Joystick med intuitiv rörelsekontroll och exakt styrning.**
- **Robust sond med 4-vägs vinkling (360°) av volframnät och ett robust sondhuvud av rostfritt stål.**
- **Hög bildkvalitet med 360° vinkling.**

- **Långa avbrottsfria inspektioner med i handeln förekommande batteripackar. Kan också drivas med nätdel.**
- **Snabb dataöverföring med Micro USB 2.0, mini-HDMI-anslutning och SD-minneskortfack.**
- **HighPower-LED-ljuskällan och den högpresterande glasfiberljusledaren ger en utomordentlig belysning.**
- **Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar och arbetslängder.**

leveransinnehåll:

Transportväska, batteriladdare, 2 st litiumjonbatterier, nätdel, SD-minneskort, USB-kabel, mikro-USB-kabel, mini-HDMI-kabel.

Teknisk beskrivning

bildöppningsvinkel	120 grad
Fokuseringsområde	3 - 50 mm
blickriktning	0 grad
Produktnamnsattribut	Ø 2,8 mm
Produktslag	Endoskop