

Yale

Spaklyftblock UNO plus A med rundstålkätting, lyftförmåga: 0,75t



Beställningsdata

Ordernummer	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Robust konstruktion av stålplåt i kompakt utförande. Lättgående **kedjefrikoppling**. Kedjestyrning för störningsfri kedjegång.

Användningsdata:

Standard-universalverktyg för smidig, mångsidig användning.

OBS!:

Enligt funktionsprincipen för **gänglasttryckbromsar** skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.

Den automatiska **kedjefrikopplingen** möjliggör **snabbt anslag** av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs **lasttryckbromsen** åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.

Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.

ATEX-utförande på begäran

Teknisk beskrivning

Kedjefrikoppling	ja
lyftförmåga	750 kg
lyftkraft vid nominell last	22 daN
Kåpa material	stålplåt
antal kedjesträngar	1
normal lyfthöjd	1,5 m
Bärförmåga t	0,75 t
vikt	6,3 kg
Produktslag	Spaklyftblock / Kättinglyftblock