

HOLEX**Batteridrivnen LED-stavlampe, Längd: 220mm****Beställningsdata**

Ordernummer	081564 220
GTIN	4067263252566
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Hopfällbara och slimmade batteridrivna LED-arbetslampor med **tre belysningsalternativ**. Kan genom det slanka utförandet och de båda magneterna användas inom många tillämpningsområden.

- **En spotlight och två huvudljus.**
- **Det främre huvudljuset kan dimmas i 2 ljusnivåer.**
- **Hopfällbar 180°.**
- **Laddningsnivån är alltid synlig genom LED-displayen.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 20
vikt	61 g

Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Belysning	LED-modul
Energiförsörjning	Nätdriven
ljusflöde	50 - 100 lm
brinntid	3 - 6 h
total bredd	30 mm
Produktslag	Inspektionslampa