


**SOMT.....ER-FL, PR1510, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222090 14
GTIN	4960664708109
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt. Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Hörnradie	1,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14

ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-FL
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		