



## Gängtappsbits, ånganlöpt, M: M4



### Beställningsdata

Ordernummer	130992 M4
GTIN	4067263295839
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

Med 1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

#### Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

### Teknisk beskrivning

Gängnorm	DIN 13
Skärlängd $L_c$	11 mm
Skärriktning	Höger
totallängd L	35 mm
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Friställningsdiameter $D_1$	2,9 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skärfasform	B
Gängstigning	0,7 mm
Beläggning	ånganlöpt
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS

Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig		
Olja	lämplig		