



## Gängtappsbits, ånganlöpt, M: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	130992 M6
GTIN	4067263295853
Artikelklass	12H

### Beskrivning

**Utförande:**

Med 1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

### Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
Skärlängd $L_c$	16 mm
totallängd $L$	39 mm
Skärfasform	B
Friställningsdiameter $D_1$	4,5 mm
Gängnorm	DIN 13
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtappar
Norm	Verkstadsnorm
Kärnhåls- $\emptyset$	5 mm
Beläggning	ånganlöpt
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS

Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig		
Olja	lämplig		