


**SOMT....20ER-LD, PR1535, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222080 14
GTIN	4960664708246
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

**Användningsdata:**

**LD-geometrin** lämpar sig även för stora skärdjup ( $a_{p\max} = 5$  mm) vid måttliga matningshastigheter.

Använd inte för rampning, Helix- och konturfräsning eller vid branta väggar.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,06 – 1,8 mm
Typ	INOX
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	5 mm
Hörnradie	2 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14

ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-LD
Sort	PR1535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		