

**Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	35 mm
Fästgंगा M	M12
Ø D_3	8 mm
Vändskärsstorlek	10
Skär-Ø D_c	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	1,5 mm
Vändskärsskruv	229717 (15IP; 3,5 Nm)
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Passande vändskär	SOMT..

Antal skär Z	2
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	7,4 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,79 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsnings
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------