

**Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggjar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	63 mm
Ø D_3	56 mm
maximalt skärdjup $a_{p,max}$ vid LD-geometri	5 mm
FästhålsØ	27 mm
Vändskärsstorlek	14
Passande vändskär	SOMT..

Vändskärsskruv	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	2 mm
Skär- \emptyset D_c	80 mm
Antal skär Z	6
Invändig	ja
spiralfräsning \emptyset D_{min}	136 mm
spiralfräsning \emptyset D_{max}	158 mm
Rampningslängd L för α_{max}	55 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,38 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229719
------------	--------