

**SOMT.....ER-FL, CA6535, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	222092 10
GTIN	4960664708253
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt. Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 – 1,2 mm
Typ	S
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Hörnradie	2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Vändskärsstorlek	10

ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-FL
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		