


**SOMT....20ER-LD, PR1510, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	222082 10
GTIN	4960664708093
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

**Användningsdata:**

**LD-geometrin** lämpar sig även för stora skärdjup ( $a_{p\max} = 5$  mm) vid måttliga matningshastigheter.

Använd inte för rampning, Helix- och konturfräsning eller vid branta väggar.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,06 – 2 mm
Typ	GG
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	3,5 mm
Hörnradie	2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Vändskärsstorlek	10

ISO-kod vändskär	SOMT100420ER-LD
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		