



Vävtejp, grå, Typ: 48X50



Beställningsdata

Ordernummer	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

tesa® 74662 duct tape har utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nytt yttermått: Vävtejp tesa 74662 är 2 mm bredare (50 x 50)!

Teknisk beskrivning

Slag av tejp	Enkelsidig
Användning	Buntning
Användning	Tätning
Användning	Fixering
Användning	Förpackning

Användning	Fastsättning
Användning	Klistring
anmärkning	smidig
anmärkning	handavrivningsbar
anmärkning	vattenavvisande
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Bredd	50 mm
temperaturbeständig upp till	60 °C
Hållarmaterial	Polyetenfilm
Elasticitet	19 %
Längd	50 m
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
Färg	grå
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Vävtäthet	27 mesh
Häftmassa	Syntetgummi
Draghållfasthet	3 N/mm
Tjocklek	0,215 mm
Liner finns	nej
tillverkarens beteckning	duct tape 74662
Produktnamnsattribut	grå
Produktslag	Tejp