



## Vävtejp, svart, Typ: 48X50



### Beställningsdata

Ordernummer	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Artikelklass	08M

### Beskrivning

#### Utförande:

**tesa® 74662 duct tape** har utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

#### OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nytt yttermått: Vävtejp tesa 74662 är 2 mm bredare (50 x 50)!

### Teknisk beskrivning

Hållarmaterial	Polyetenfilm
Användning	Tätning
Användning	Klistring
Användning	Förpackning
Användning	Fixering

Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Längd	50 m
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
tillverkarens beteckning	duct tape 74662
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
anmärkning	vattenavvisande
anmärkning	handavrivningsbar
anmärkning	smidig
Häftmassa	Syntetgummi
Tjocklek	0,215 mm
Draghållfasthet	3 N/mm
Färg	svart
temperaturbeständig upp till	60 °C
Elasticitet	19 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Vävtäthet	27 mesh
Bredd	38 mm
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Liner finns	nej
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	Tejp