



MultiMaster AMM 500 Plus Top Nollversion, Typ: 71293863



Beställningsdata

Ordernummer	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).

- **Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborring.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.**

leveransinnehåll:

1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (Ø 75 mm), 1 st HM-rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st perforerad slipplatta, vardera 5 st perforerat slipark (K 60, 80, 120, 180), 1 st utsuganordning, 1 st verktygsväska av plast (L-Boxx 136). Nollversion (utan batteri).

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073834 – 073845.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	AMM 500 PLUS TOP
vikt	1,8 kg
excenterfrekvens	11000 - 18500 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
Amplitud (oscillationsrörelse)	2 × 1,7 grad
Energiförsörjning	Batteridrivnen
verktygsfäste	Starlock, Starlock Plus
Antal ingående batterier	0
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Produktslag	Oscilleringsmaskiner

Tillbehör

Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077867 75
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077830 75
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077829 90
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077830 90
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077865 90
Segmentsågblad, Diamant sågblads-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsågblad, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077827 100
Sågklinga, helt i HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077835 85
E-Cut sågbladssortiment, Wood + Metal 6 delar Utförande SET	077848 SET

Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 100 mm	077839 100
Segmentsågblad, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077836 85
Sågklinga, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsågblad, HM sågblads-Ø 90 mm	077828 90
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077838 100
E-Cut sågbladssortiment, MiniCutTredelad Utförande SET	077859 SET
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 85 mm	077838 85