



MultiMaster MM 700 Max Top Nollversion, Typ: 71293663



Beställningsdata

Ordernummer	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).

- **Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborring.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.**

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

leveransinnehåll:

2 st E-Cut Standard-sågblad curved (35 mm), 2 st E-Cut Standard-sågblad curved (65 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Precision sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (32 mm), 1 st E-Cut Long-Life sågblad (42 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st sågblad segmenterat (Ø 85 mm), 1 st HM segmentsågblad, 1 st HM rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st skärkniv, svampform, 1 st multikniv, 1 st perforerad slipplatta, vardera 10 st perforerade slipark (K 60, 80, 120, 180), 1 st utsuganordning, 1 st verktygsväska av plast (L-Boxx 136). Nollversion (utan batteri).

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
excenterfrekvens	10 - 19500 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Oscilleringsmaskiner

Tillbehör

HM grovfil trekantig	077888
E-Cut-sågblad, standard, 5 delar Skärbredd 35 mm	077840 35
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077830 90
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 85 mm	077838 85
Sågklinga, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-sågblad, Bimetall, Fine Skärbredd 30 mm	077857 30
E-Cut-sågblad, Bimetall, LongLife Skärbredd 32 mm	077884 32
E-Cut-sågblad, Diamant, 1,2 mm	077887
E-Cut-sågblad, standard, curved Skärbredd 50 mm	077870 50
E-Cut sågbladssortiment, MiniCutTredelad Utförande SET	077859 SET
E-Cut-sågblad, Bimetall, LongLife Skärbredd 42 mm	077884 42
Segmentsågblad, HM sågblads-Ø 90 mm	077828 90
E-Cut-sågblad, standard Skärbredd 35 mm	077844 35
E-Cut-sågblad, Diamant, SLP-fäste Skärbredd 35 mm	077849 35

Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-sågblad, standard, 5 delar Skärbredd 65 mm	077840 65
Sågklinga, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077838 100
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077865 75
Segmentsågblad, HM, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077865 90
E-Cut-sågblad, Carbide Pro Skärbredd 35 mm	077893 35
E-Cut-sågblad, standard Skärbredd 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopAckumulator Typ 71293462	077805 71293462
E-Cut-sågblad, HM, SLP-fäste Skärbredd 35 mm	077858 35
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-sågblad, Bimetall, Universal Skärbredd 44 mm	077856 44
Segmentsågblad, Diamant sågblads-Ø 90 mm	077868 90
E-Cut-sågblad, Carbide-Pro Skärbredd 35 mm	077891 35
Segmentsågblad, Diamant, 2,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077867 90
Segmentsågblad, Bimetall, HSS sågblads-Ø 100 mm	077827 100
E-Cut-sågblad, standard, curved Skärbredd 35 mm	077870 35
Sågklinga, Bimetall, HSS, 5 delar sågblads-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-sågblad, Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-sågblad, Bimetall, LongLife Skärbredd 20 mm	077847 20
E-Cut-sågblad, Diamant Skärbredd 44 mm	077885 44
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077829 75
Segmentsågblad, HM, 1,2 mm sågblads-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-sågblad, Bimetall, Precision Skärbredd 35 mm	077850 35
E-Cut sågbladssortiment, Wood + Metal6 delar Utförande SET	077848 SET
Segmentsågblad, helt i HSS sågblads-Ø 85 mm	077836 85
Sågklinga, helt i HSS, 5 delar sågblads-Ø 85 mm	077835 85
Segmentsågblad, Diamant, 1,2 mm sågblads-Ø 75 mm	077830 75
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073856 C18
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073867 C18

