



Blås- och vätskepistol, inställbar Luftanslutning



Beställningsdata

Ordernummer	080252
GTIN	7391390264053
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.

Blås- och vätskepistol med Jet-munstycke, **inställbar stråle** (punkt- till flatstråle) och **reglerbart genomflöde** (luft: 200–1200 l/min, vätska: 7–46 l/min).

Inklusive stålslangnippel 1/4 tum.

OBS!:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell Ø 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla etablerade system.

Teknisk beskrivning

genomflöde	200 - 1200 l/min
Genomflöde vätska	7 - 46 l/min
Genomflöde luft	200 - 1200 l/min
Produktslag	Pistol

