

**Högmattningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 63/65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 63/65
GTIN	4960664707676
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmattningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga mattningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggpar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\max}$	1,5 mm
Passande vändskär	SOMT..
maximalt skärdjup $a_{p\max}$ vid LD-geometri	3,5 mm
Vändskärsstorlek	10
Skär-Ø D_c	63 mm
Vändskärsskruv	229718 (15IP; 3,5 Nm)

FästhålsØ	27 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Ø D_3	46 mm
Antal skär Z	6
Invändig	ja
spiralfräsnings Ø D_{min}	109 mm
spiralfräsnings Ø D_{max}	124 mm
Rampningslängd L för α_{max}	45,4 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,45 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsnings
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229718
------------	--------