

**Kopierfräs MFH MFH Harrier, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SOMT..
Fästgंगा M	M16
Vändskärsskruv	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	15 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Skär-Ø D _c	32 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	1,5 mm
Vändskärsstorlek	10
maximalt skärdjup a _{p,max} vid LD-geometri	3,5 mm

Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	14,4 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,43 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsnings
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229717
------------	--------