

Garant**Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	148350 0
GTIN	4067263461142
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.

Teknisk beskrivning

spännvidd <input type="checkbox"/>	2 - 5 mm
totallängd	125 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	2,5 - 6,5 mm
för handgängtappar DIN 352	M1 – M8
Norm	DIN 1814
Produktslag	Gängkloppor