

**SOMT....20ER-LD, CA6535, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222084 14
GTIN	4960664708307
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

LD-geometrin lämpar sig även för stora skärdjup ($a_{p\max} = 5$ mm) vid måttliga matningshastigheter.

Använd inte för rampning, Helix- och konturfräsning eller vid branta väggar.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,03 – 1,2 mm
Typ	S
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	5 mm
Hörnradie	2 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14

ISO-kod vändskär	SOMT100420ER-LD
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		