



Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 48



Beställningsdata

Ordernummer	232255 48
GTIN	4045197592545
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 5 % och v_c -värdena med 10 %.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 422,3 mm

Skaftdiameter D_s : 40 mm

Skaftlängd L_s : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	422,3 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Skaftlängd L_s	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	8×D
Skaft	ISO 9766

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600