

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 5×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232260 25
GTIN	4045197592583
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mm

Effektiv längd L_1 : 187,3 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Spännskruvar	232990 TX15
Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Effektiv längd L_1	187,3 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600