


**SOMT.....ER-FL, PR1525, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222086 14
GTIN	4960664708161
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggår för låga skärkrafter.

Användningsdata:

FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt. Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 – 1,2 mm
Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Hörnradie	1,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14

ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-FL
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		