

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232250 18
GTIN	4045197589057
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 18 - 24 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 168,3 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 25 mm

Skaftlängd  $L_s$ : 56 mm

Spännskruvar: 232990 TX9

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX9
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Diameterområde $D_c$	18 - 24 mm
Effektiv längd $L_1$	168,3 mm
Skaftlängd $L_s$	56 mm
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

---

**Tillbehör**

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9

232990 TX9

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9

674248 TX9

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8

232990 TX8

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm

211750 2,2