

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 5×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232260 36
GTIN	4045197592590
Artikelklass	22G

**Beskrivning****OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 36 - 47 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 209,5 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX20

**Teknisk beskrivning**

Diameterområde $D_c$	36 - 47 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd $L_1$	209,5 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600