

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 3×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232258 13
GTIN	4045197658432
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mmEffektiv längd L_1 : 35 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	35 mm
Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
Spännskruvar	232990 TX8
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8