

HOLEX**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232250 25
GTIN	4045197589064
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mmEffektiv längd L_1 : 187,3 mmSkaftdiameter D_s : 32 mmSkaftlängd L_s : 60 mm

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Spännskruvar	232990 TX15
Effektiv längd L_1	187,3 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Skaftlängd L_s	60 mm
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600