

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 5×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232260 48
GTIN	4045197592606
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 231,8 mm

morsekona MK storlek: 5

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	231,8 mm
Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Spännskruvar	232990 TX20
morsekona MK storlek	5
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600