

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 3×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232258 18
GTIN	4045197658449
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D<sub>c</sub>: 18 - 24 mmEffektiv längd L<sub>1</sub>: 69,8 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX9
Diameterområde D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	69,8 mm
morsekona MK storlek	3
Antal skär Z	2
Utförande	3×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

---

**Tillbehör**

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2

---