



Batteridrivnen slagborrskruvdragare utan batteri, laddare, Typ: GSB1890C



Beställningsdata

Ordernummer	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivnen slagkruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Med **borstlös EC-motor**.

KickBackControl med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling.

Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul. Med motorbroms.

Kompakt utförande, mycket kort huvud (bara 175 mm) som ger en perfekt hantering.

leveransinnehåll:

Exkl. batteri, exkl. laddare och med L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 630 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt vridmoment mjukt	36 Nm
maximalt varvtal 2:a växeln	2100 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	11,8 m/s ²
höjd	210 mm
tillverkarens beteckning	GSB 18V-90 C
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	1,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
Batterispänning	18 V
vikt	1,2 kg
maximalt vridmoment hårt	64 Nm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Bredd	77 mm
Antal ingående batterier	0
Längd	175 mm
batterikapacitet	4 Ah
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Produktslag	Slagborrskruvdragare

