

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	8 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	10 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	95 grad
totallängd L	125 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	AH08K SCLCR/L06
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500