

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	AH08K SCLCR/L06
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	7 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Utkragningslängd L ₁	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500