

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	8 mm
totallängd L	60 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skrivsats för vändskär	269028 22
Funktionsbredd L ₄	10 mm
Huvudängd L ₁	13 mm
ISO-kod hållare	SDJCR/L 0808D07
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500