

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	7,5 mm
Skaftmått	8 mm
Totallängd L neutrala hållare	60 mm
ISO-kod hållare	SDNCN 0808D07
Skruvsats för vändskär	269028 22
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	4 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	62,5 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500