

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	SDJCR/L 0808D07
Skruvsats förvändskär	269028 22
totallängd L	60 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	13 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftmått	8 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	10 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500