

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	8 mm
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
ISO-kod hållare	A08F SDXCR/L04
Skruvsats förvändskär	269028 26
Inställningsvinkel κ	93 grad
Vändskärsstorlek	4 mm
Huvudängd L_1	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
totallängd L	80 mm
Effektivt djup T	3 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500