

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	8 mm
ISO-kod hållare	A08F SDXCR/L04
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
Huvudängd L_1	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
totallängd L	80 mm
Effektivt djup T	3 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skrivsats för vändskär	269028 26
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5

674248 TX5

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500