

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260320 8/07
GTIN	4067263622376
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd $L_2$	7,6 mm
Utkragningslängd $L_1$	26 mm
Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
ISO-kod hållare	E08K SDQCR/L07
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500