

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Utkragningslängd L_1	80 mm
ISO-kod hållare	A16X SDUCR/L07
Skaftdiameter D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Vändskärsstorlek	7 mm
Skrivsats förvändskär	269028 38
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	151 mm
icke monterbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång