

Garant**GARANT Master Mute borrstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	93 grad
Skruvsats förvändskär	269028 38
totallängd L	120 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	16 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	9 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Serie	Master Mute
Utkragningslängd L_1	60 mm
ISO-kod hållare	A12X SDUCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
icke monterbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång