

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC.. 0602..
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
ISO-kod hållare	A16X SCLCR/L06
Serie	Master Mute
Skruvsats förvändskär	269028 38
Utkragningsslängd $L_1$	80 mm
totallängd L	151 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
icke monterbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång