

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 50
totallängd L	343 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Mittförskjutning L_3	27 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftdiameter D_s	40 mm
Utkragningslängd L_1	200 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
icke monterbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång