

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Skruvsats förvändskär	269028 38
Passande vändskär	CC.. 0602..
Mittförskjutning L_3	8,5 mm
Serie	Master Mute
Skaftdiameter D_s	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
totallängd L	120 mm
ISO-kod hållare	A12X SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ	95 grad
Utkragningslängd L_1	60 mm
icke monterbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång