

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	200 mm
Skruvsats förvändskär	269028 50
ISO-kod hållare	A40X SCLCR/L09
Skaftdiameter D_s	40 mm
Serie	Master Mute
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L_3	27 mm
totallängd L	343 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
icke monterbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång